

**HAINBUCH****Upínacia hlava s priečnymi drážkami, SK 65, Upínanie  $\varnothing$  (zvýšenie o 0,5 mm): 9,5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329932 9,5
GTIN	2050001076014
Trieda položky	33H

## Popis

### Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál, malé  $\varnothing$ .

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný  $\varnothing$  upnutia.**

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Upozornenie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

## Technický opis

$\varnothing$ napnutia	9,5 mm
Tvrdosť	60 HR
Profil	oblé

Plocha upnutia	priečne drážky
Dĺžka L	58 mm
Upínač	SK 65
Druh produktu	Upínacia hlava