

**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	314400 100
GTIN	4019208034539
Trieda položky	33R

Popis**Prevedenie:**

Jemne frézovaná dosadacia plocha, **nebrunovaná**.

Použitie:

Na naskrutkovanie na kalené základné čeluste.

Materiál:

16 MnCr5

Vhodné pre:

Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Upozornenie:

- **V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.**
- **Dokúpené nastavbové, sústružnícke a vrtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

Technický opis

Vzdialenosť otvorov b	24 mm
pre typ skľučovadla	100 mm
Šírka drážky D	7,96 mm
Dĺžka L	53 mm
Výška H	30 mm
Dĺžka priehradky A	9,49 mm

vhodné pre farebný kód

Sústružnicke skľučovadlo s
rovnou špirálou a čelustou Röhms

Druh produktu

Čeluste pre rovinné
špirálové skľučovadlo