

**Súprava základných čelustí 3dielna, kalená, pre typ skľučovadla: 315mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	314000 315
GTIN	4019208034140
Trieda položky	33R

Popis**Použitie:**

Na uchopenie kalených vratných čelustí alebo mäkkých nastavbových čelustí.

Vhodné pre:

Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Upozornenie:

- **V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.**
- **Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vrtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

Technický opis

Dĺžka L	108 mm
pre typ skľučovadla	315 mm
Šírka drážky D +0,01	19,03 mm
Šírka priehradky B ₁ -0,05	12,7 mm
Závit	M12
vhodné pre farebný kód	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm

Druh produktu

Čeluste pre rovinné
špirálové skľučovadlo