

**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 140mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	314400 140
GTIN	4019208035482
Trieda položky	33R

Popis**Prevedenie:**

Jemne frézovaná dosadacia plocha, **nebrunovaná**.

Použitie:

Na naskrutkovanie na kalené základné čeluste.

Materiál:

16 MnCr5

Vhodné pre:

Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Upozornenie:

- **V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.**
- **Dokúpené nastavbové, sústružnícke a vrtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

Technický opis

Dĺžka L	74 mm
Šírka drážky D	7,96 mm
Vzdialenosť otvorov b	38,1 mm
Dĺžka priehradky A	12,67 mm
pre typ skľučovadla	140 mm
vhodné aj pre typ skľučovadla	160 mm

Výška H	42 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo