

**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	314400 200
GTIN	4019208035499
Trieda položky	33R

**Popis****Prevedenie:**

Jemne frézovaná dosadacia plocha, **nebrunovaná**.

**Použitie:**

Na naskrutkovanie na kalené základné čeluste.

**Materiál:**

16 MnCr5

**Vhodné pre:**

Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

**Upozornenie:**

- **V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.**
- **Dokúpené nastavbové, sústružnícke a vrtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

**Technický opis**

pre typ skľučovadla	200 mm
Šírka drážky D	7,96 mm
Výška H	43 mm
Dĺžka L	87 mm
Dĺžka priehradky A	12,67 mm
Vzdialenosť otvorov b	44,45 mm

vhodné pre farebný kód

Sústružnícke skľučovadlo s  
rovnou špirálou a čelustou Röhms

Druh produktu

Čeluste pre rovinné  
špirálové skľučovadlo