

HAINBUCH**Upínacia hlava s priečnymi drážkami, SK 65, Upínanie \varnothing (zvýšenie o 0,5 mm): 8,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329932 8,5
GTIN	2050001076007
Trieda položky	33H

Popis

Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál, malé \varnothing .

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný \varnothing upnutia.**

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

\varnothing napnutia	8,5 mm
Plocha upnutia	priečne drážky
Tvrdosť	60 HR

Profil	oblé
Dížka L	58 mm
Upínač	SK 65
Druh produktu	Upínacia hlava