

**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 315mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	314400 315
GTIN	4019208034560
Trieda položky	33R

Popis**Prevedenie:**

Jemne frézovaná dosadacia plocha, **nebrunovaná**.

Použitie:

Na naskrutkovanie na kalené základné čeluste.

Materiál:

16 MnCr5

Vhodné pre:

Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Upozornenie:

- **V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.**
- **Dokúpené nastavbové, sústružnícke a vrtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

Technický opis

pre typ skľučovadla	315 mm
Vzdialenosť otvorov b	63,5 mm
Dĺžka priehradky A	19,02 mm
Dĺžka L	120 mm
Šírka drážky D	12,72 mm
Výška H	58 mm

vhodné pre farebný kód

Sústružnícke skľučovadlo s
rovnou špirálou a čelustou Röhms

Druh produktu

Čeluste pre rovinné
špirálové skľučovadlo