

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Tesniaci krúžok HP pre upínaciu maticu ER CENTRO P, DI16, Upínanie Ø
(zvýšenie o 1 mm): 7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309666 7
GTIN	2050001705006
Trieda položky	34F

Popis**Prevedenie:****Mini** = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.**MiniSchlank** = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.**Kónický** = všetky veľkosti s „C“.**Štandardná** = všetky ostatné veľkosti.Vulkanizované **vysoktlakové tesniace podložky** do 80 bar.

Premostenie Ø upnutia 0,5 mm (+ 0,4 / – 0,1).

Upozornenie:**Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!**

Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.

· **Tesniace podložky 0,5 mm stúpajúce na vyžiadanie.**· **Tesniace podložky DI40 na vyžiadanie.****Nekompatibilné s ostatnými systémami tesniacich podložiek!****Technický opis**

Ø napnutia	7 mm
------------	------

Séria	Centro P
pre typ	D116
Vonkajší Ø D	12,6 mm
Výška L	2 mm
Druh produktu	Príslušenstvo pre klieštinové skľučovadlo