

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Tesniaci krúžok HP pre upínaciu maticu ER CENTRO P, DI16, Upínanie Ø
(zvýšenie o 1 mm): 9mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309666 9
GTIN	2050001705020
Trieda položky	34F

Popis

Prevedenie:

Mini = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.

MiniSchlank = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.

Kónický = všetky veľkosti s „C“.

Štandardná = všetky ostatné veľkosti.

Vulkanizované **vysoktlakové tesniace podložky** do 80 bar.

Premostenie Ø upnutia 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

Upozornenie:

Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!

Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.

· **Tesniace podložky 0,5 mm stúpajúce na vyžiadanie.**

· **Tesniace podložky DI40 na vyžiadanie.**

Nekompatibilné s ostatnými systémami tesniacich podložiek!

Technický opis

Ø napnutia	9 mm
------------	------

Séria	Centro P
pre typ	D116
Vonkajší Ø D	12,6 mm
Výška L	2 mm
Druh produktu	Príslušenstvo pre klieštinové skľučovadlo