


FAHRION®
FAHRION® WERKZEUGE**Upínacia matica ER CENTRO P štandardná, Typ CP pre ER: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309655 25
GTIN	2050001704863
Trieda položky	34F

Popis**Prevedenie:**

Mini = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.

MiniSchlank = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.

Kónický = všetky veľkosti s „C“.

Štandardná = všetky ostatné veľkosti.

S lichobežníkovým závitom pre vysoké upínacie sily. Extra dlhé dvojité vedenie upínacej matice ER. Upínacie matice ER

s povrchovou úpravou na zníženie **trenia**.

Upínacia matica ER CP, **nehodná pre tesniace krúžky HP**.

Vhodné pre:

Klieštinový upínací trň FAHRION ER CENTRO a klieštinový upínací trň ER HDC.

Zvláštne príslušenstvo:

Tesniace podložky č. 309666 – 309668, presné upínacie klieštiny ER č. 308878 – 308992, upínacie kľúče č. 309754 – 309756, upínacie klieštiny HP č. 309365 – 309379.

Upozornenie:

Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!

Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.

Môže sa upnúť iba menovitý rozmer (žiadne premostenie!)

Technický opis

Rozsah upínania	2 - 16 mm
Celková dĺžka L	25,6 mm
maximálny ťahovací moment	90 Nm
Vonkajší Ø D	40 mm
Séria	Centro P
Závit	Tr32×1,5
Druh produktu	Upínacia matica

Príslušenstvo

CP valčekový kľúč pre momentové kľúče Typ 25	309756 25
CP valčekový kľúč Typ 25	309754 25