



## Tesniaci krúžok HP pre upínaciu maticu ER CENTRO P, DI16, Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm): 3mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309666 3
GTIN	2050001704962
Trieda položky	34F

### Popis

#### Prevedenie:

**Mini** = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.

**MiniSchlank** = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.

**Kónický** = všetky veľkosti s „C“.

**Štandardná** = všetky ostatné veľkosti.

Vulkanizované **vysokotlakové tesniace podložky** do 80 bar.

Premostenie Ø upnutia 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

#### Upozornenie:

**Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!**

Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.

· **Tesniace podložky 0,5 mm stúpajúce na vyžiadanie.**

· **Tesniace podložky DI40 na vyžiadanie.**

**Nekompatibilné s ostatnými systémami tesniacich podložiek!**

### Technický opis

Ø napnutia	3 mm
------------	------

Séria	Centro P
pre typ	D116
Vonkajší Ø D	12,6 mm
Výška L	2 mm
Druh produktu	Príslušenstvo pre klieštinové skľučovadlo