

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Tesniaci krúžok HP pre upínaciu maticu ER CENTRO P, DI16, Upínanie Ø  
(zvýšenie o 1 mm): 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 309666 5      |
| GTIN             | 2050001704986 |
| Trieda položky   | 34F           |

**Popis****Prevedenie:****Mini** = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.**MiniSchlank** = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.**Kónický** = všetky veľkosti s „C“.**Štandardná** = všetky ostatné veľkosti.Vulkanizované **vysokotlakové tesniace podložky** do 80 bar.

Premostenie Ø upnutia 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

**Upozornenie:****Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!**

Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.

· **Tesniace podložky 0,5 mm stúpajúce na vyžiadanie.**· **Tesniace podložky DI40 na vyžiadanie.****Nekompatibilné s ostatnými systémami tesniacich podložiek!****Technický opis**

|            |      |
|------------|------|
| Ø napnutia | 5 mm |
|------------|------|

|               |  |
|---------------|--|
| Séria         | Centro P                                     |
| pre typ       | D116   |
| Vonkajší Ø D  | 12,6 mm                                      |
| Výška L       | 2 mm   |
| Druh produktu | Príslušenstvo pre<br>klieštinové skľučovadlo |