



## Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 65, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 49mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329934 49
GTIN	2050001076465
Trieda položky	33H

### Popis

#### Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

#### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

#### Upozornenie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

### Technický opis

Ø napnutia	49 mm
Plocha upnutia	priečne a pozdĺžne drážky
Profil	oblé

Tvrdosť	60 HR
Dĺžka L	58 mm
Upínač	SK 65
Druh produktu	Upínacia hlava