



**Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 65, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 22,5mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329934 22,5
GTIN	2050001076137
Trieda položky	33H

## Popis

### Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Upozornenie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

## Technický opis

Ø napnutia	22,5 mm
Profil	oblé
Tvrdosť	60 HR

Plocha upnutia	priečne a pozdĺžne drážky
Dĺžka L	58 mm
Upínač	SK 65
Druh produktu	Upínacia hlava