



## Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 65, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 23mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329934 23     |
| GTIN             | 2050001073013 |
| Trieda položky   | 33H           |

### Popis

#### Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

#### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

#### Upozornenie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

### Technický opis

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Ø napnutia     | 23 mm                     |
| Plocha upnutia | priečne a pozdĺžne drážky |
| Profil         | oblé                      |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Tvrdość       | 60 HR          |
| Dĺžka L       | 58 mm          |
| Upínač        | SK 65          |
| Druh produktu | Upínacia hlava |