

**Súprava blokových čelustí 4-dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 315mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	314700 315
GTIN	4019208034522
Trieda položky	33R

**Popis****Materiál:**

16 MnCr5

**Vhodné pre:**

Štvorčelustové skľučovadlo č. 312505; 312705.

**Upozornenie:**

- V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
- Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vrtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

**Technický opis**

pre typ skľučovadla	315 mm
Šírka B	34 mm
Dĺžka L	130 mm
Výška H	79,5 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo

