


**Čeluste pre vnútorné upínanie 4-dielna sada, tvrdé, pre typ skľučovadla: 200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	315300 200
GTIN	4019208038605
Trieda položky	33R

Popis**Vhodné pre:****Štvorčelustové skľučovadlo č. 312505; 312705.****Upozornenie:**

- **V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.**
- **Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vŕtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

Technický opis

Výška H	53,5 mm
pre typ skľučovadla	200 mm
Šírka B	20 mm
Dĺžka L	69 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo

