



**Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 65, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 61,5mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329934 61,5   |
| GTIN             | 2050001076717 |
| Trieda položky   | 33H           |

## Popis

### Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Upozornenie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

## Technický opis

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Ø napnutia     | 61,5 mm                   |
| Profil         | oblé                      |
| Plocha upnutia | priečne a pozdĺžne drážky |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Tvrdosť       | 60 HR          |
| Dĺžka L       | 58 mm          |
| Upínač        | SK 65          |
| Druh produktu | Upínacia hlava |