

**Súprava blokových čelustí 4-dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	314700 100
GTIN	4019208034461
Trieda položky	33R

**Popis****Materiál:**

16 MnCr5

**Vhodné pre:****Štvorčelustové skľučovadlo č. 312505; 312705.****Upozornenie:**

- **V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.**
- **Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vrtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

**Technický opis**

Dĺžka L	48 mm
Šírka B	14 mm
Výška H	33,5 mm
pre typ skľučovadla	100 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo

