

**Čeluste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé, pre typ skľučovadla: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	315000 125
GTIN	4019208038742
Trieda položky	33R

**Popis****Vhodné pre:**

Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

**Upozornenie:**

- V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
- Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vŕtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

**Technický opis**

Výška H	41,5 mm
Šírka B	18 mm
pre typ skľučovadla	125 mm
Dĺžka L	52 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo

