

**Digitálne posuvné meradlo TESA TWIN-CAL, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412766 300
GTIN	7630041106169
Trieda položky	45A

**Popis****Prevedenie:**

Veľký displej s vysokým kontrastom s 11 mm výškou číslic. Viac ako 12 000 hodín prevádzkového času, prepnutie do pohotovostného režimu po 10 minútach a automatické vypnutie po 2 hodinách. Merací režim ABS, integrovaná prípojka TLC na dátový prenos. S hnacím kolieskom.

**Použitie:**

Vonkajšie, vnútorné merania, stupne a meranie hĺbky.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498918, rádiové spojenie č. 498921 veľ. BT.

**Technický opis**

Výška cifier LDC displej	11 mm
Spínač pohotovostného režimu	áno
Norma	ISO 13385
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Automatické odpojenie	áno
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Hnacie koliesko	áno
Prevádzková doba	12000 h
Kalibrácia	A1

Hĺbkomer dostupný	áno
Dĺžka meracích čelustí	64 mm
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 300 mm
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Typ batérií	Gombíkový článok
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Medzinárodná konštrukčná veľkosť	CR2032
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	TESA Link Connector TLC
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300
Kalibrácia DAKKSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300

## Príslušenstvo

Dátový kábel TLC, 2 m Typ D	498918 D
-----------------------------	----------

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Dátový kábel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
Plastový box Typ MS300	412470 MS300
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975