

Mahr**Digitálne posuvné meradlo IP67 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412742 300
GTIN	4059192002268
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Ľahko čitateľný displej LCD s vysokým kontrastom. Induktívny vodovzdorný merací systém s funkciou referenčného zámku. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Bez hlbkomeru.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Vedenie	Zvýšené vodiace dráhy
Kalibrácia	A1
Automatické odpojenie	áno
Prevádzková doba	cca 3 roky
Dĺžka meracích čelustí	64 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Norma	ISO 13385
Odčítanie	0,01 mm

Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 300 mm
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300
Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300

Príslušenstvo

Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Kryt priehradky na batérie	412235
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032

Plastový box Typ MS300

412470 MS300