

STABILA **Elektronická vodováha z ľahkého kovu, Dĺžka: 600****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	467554 600
GTIN	
Trieda položky	46M

Popis**Prevedenie:**

Mimoriadne robustný hliníkový pravouhlý profil s koncovými krytkami, ktoré tlmia nárazy. Dva digitálne displeje, ktoré sú ľahko čitateľné v každej situácii – rozsvietené stlačením tlačidla.

Ochrana proti prachu a vode.

Režimy zobrazenia: °, %, mm/m, in/ft – decimálne a ako zlomok. V stupňovom režime voľba jemného a hrubého zobrazenia (0,05°/0,1°). Blokovanie klávesnice. Akustické navádzanie tromi rôznymi signálnymi tónmi. Referenčná hodnota voľne nastaviteľná. Výstraha pri prevrátení vodováhy v druhej osi. **Samokalibrácia v 90° krokoch.** Prevádzkový čas batérií cca 150 hodín.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane batérií č. 081511 LR6. Vrátane prepravného puzdra.

Technický opis

Dĺžka	600 mm
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe	0,5 mm/m
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,05 / 0,1 Stupeň
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081557 LR6
Počet obsiahnutých batérií	2
Najväčšia prípustná chyba Modul elektroniky	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) Stupeň
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami

Režim zobrazenia	°, %, mm/m, in/ft – decimálne alebo lomené
Životnosť batérií cca.	150 h
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	H2
Druh produktu	Vodováha

Služby

KalibráciaHriadeľová vodováha/elektronický sklonomer Presnosť 0,10	026620 0,10
---	-------------