

STIEFELMAYER

Vodováha na kľukové hriadele, Dno dĺžka×šírka: 90X40mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	469400 90X40
GTIN	4045197207258
Trieda položky	46R

Popis**Prevedenie:**

Silné puzdro z kvalitnej špeciálnej liatiny; s lakom napodobňujúcim tepaný kov.
pozdĺžna a priečna prizma v brúsenej podošve.
Pozdĺžna a priečna libela zo skla.

Použitie:

Hlavne na zoraďovanie kľukových hriadeľov a čapov na motoroch.

Technický opis

Podošva Šírka	40 mm
Podošva Dĺžka	90 mm
Odčítanie vodováha priečne	0,8 mm/m
Odčítanie vodováha pozdĺžne	0,1 mm/m
Norma	DIN 877
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	H2
Druh produktu	Vodováha

Služby

KalibráciaHriadel'ová vodováha/elektronický sklonomer
Presnosť 0,02

026620 0,02