

**Digitálny sklonomer, Typ: 360****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	467560 360
GTIN	2050001668431
Trieda položky	46R

**Popis****Prevedenie:**

- Hliníkový rám s presnými dosadacími plochami, hore s prizmou.
- Smerové šípky na displeji uľahčujú vyrovnanie na 0°, resp. 90°.
- Funkcia podržania hodnoty na podržanie výsledku merania.
- Nastavenie nulového bodu v ľubovoľnej polohe.
- Pri meraní nad hlavou sa indikátor obráti, aby ho bolo možné precítať zdola.

**Rozsah balenia:**

Vrátane skladovacieho boxu a 1 batérie č. 081561 veľ. 6LR61.

**Technický opis**

Kroková hodnota číslic	0,1 Stupeň
Výška	49 mm
Šírka	31 mm
Rozsah merania	360 (4×90°) Stupeň
Dĺžka	153 mm
Tolerancia rovnosti	0,0762 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 6LR61
Počet obsiahnutých batérií	1

Najväčšia prípustná chyba Modul elektroniky	horizontálne 0,1/vertikálne 0,2 Stupeň
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	H2
Druh produktu	Sklonomer

### Služby

KalibráciaHriadeľová vodováha/elektronický sklonomer  
Presnosť 0,10

026620 0,10