

**Digitálne posuvné meradlo TWIN-CAL IP67, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412786 150
GTIN	7630041106282
Trieda položky	45A

Popis**Prevedenie:**

Veľký displej s vysokým kontrastom s 11 mm výškou číslic. Viac ako 12 000 hodín prevádzky, prepnutie do pohotovostného režimu po 10 minútach a automatické vypnutie po 2 hodinách. Merací režim ABS, integrovaná prípojka TLC na dátový prenos. Kompletná ochrana pred kvapalinami. Konštrukcia s ocelovou ochrannou doskou a povrchom „Soft Touch“.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Vonkajšie, vnútorné merania, stupne a meranie hĺbky.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498918, rádiové spojenie č. 498921 veľ. BT.

Technický opis

Norma	ISO 13385
Automatické odpojenie	áno
Spínač pohotovostného režimu	áno
Prevádzková doba	12000 h
Hĺbkomer dostupný	áno
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Kalibrácia	A1
Výška cifier LDC displej	11 mm
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 150 mm
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Typ batérií	Gombíkový článok
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Medzinárodná konštrukčná veľkosť	CR2032
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	TESA Link Connector TLC
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Dátový kábel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Dátový kábel TLC, 2 m Typ D	498918 D