

 Mahr**Digitálny úchýlkomer i-wi Odčítanie 0,0005 mm, Rozsah merania: 50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434318 50
GTIN	4059192014551
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Digitálny odchýlkomer s **velmi veľkým** zobrazením číslíc (**11 mm**) a integrovaným zobrazením tolerancie (s/bez zobrazenia nameranej hodnoty).

**Absolútna funkcia:**

Nulová poloha je možná v každej polohe, bez straty referencie.

**Faktor nastaviteľný** so zobrazením na displeji.

Jednotlivé funkcie je možné zablokovať priamo na odchýlkomeri. Nastavenia a uložené hodnoty (faktor, Preset, tolerancie) zostanú zachované aj pri výmene batérie.

S **integrovaným rádiovým systémom i-wi** pre ľahký bezdrôtový prenos nameraných dát do každého PC.

**Funkcia:**

IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s  $\varnothing > 1$  mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2450.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498940.

Rádiový prijímač i-wi Č. 498912 STICK.

## Technický opis

Rozsah merania	50 mm
Meracia sila	1,25–2,70 N
Ø puzdra	58 mm
Kalibrácia	C1
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Hrúbka krytu	35 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00002 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 42
Najväčšia prípustná chyba Čiastkový rozsah merania	0,002 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2450
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Poistka nameranej hodnoty	System MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

## Služby

023000 50

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 50

Kalibrácia DAKK Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100

023010 100

### Príslušenstvo

Rádiový prijímač i-wi Typ STICK

498914 STICK

Rádiový prijímač i-wi Typ STICK

498912 STICK

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2450

081560 CR2450

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ

498975