



## Súprava paralelných podložiek



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	366750
GTIN	4045197293619
Trieda položky	32D

### Popis

**Prevedenie:**

Brúsené v pároch, tvrdosť 60 HRC.

Presnosť: tolerancia výšky  $\pm 0,01$  mm, tolerancia šírky  $\pm 0,02$  mm.

**Použitie:**

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

### Technický opis

Výška	16 mm
Výška	20 mm
Výška	40 mm
Výška	30 mm
Výška	18 mm
Výška	35 mm
Výška	28 mm
Výška	45 mm
Výška	24 mm
Výška	32 mm

Výška	26 mm
Výška	22 mm
Výška	14 mm
Výška	50 mm
Dĺžka	150 mm
Šírka	10 mm
Počet líšt	14 Pár
Druh produktu	Paralelné podložky

## Príslušenstvo

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366750 veľ. 150×10 Šírka 45	366755 45
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366750 veľ. 150×10 Šírka 28	366755 28
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366750 veľ. 150×10 Šírka 35	366755 35
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366750 veľ. 150×10 Šírka 30	366755 30
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366750 veľ. 150×10 Šírka 32	366755 32
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366750 veľ. 150×10 Šírka 14	366755 14
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366750 veľ. 150×10 Šírka 50	366755 50
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366750 veľ. 150×10 Šírka 26	366755 26
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366750 veľ. 150×10 Šírka 20	366755 20
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366750 veľ. 150×10 Šírka 22	366755 22
	366755 24

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366750 veľ.  
150×10 Šírka 24

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366750 veľ.  
150×10 Šírka 40

366755 40

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366750 veľ.  
150×10 Šírka 16

366755 16

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366750 veľ.  
150×10 Šírka 18

366755 18

Náhradná drevená kazeta pre paralelné podložky Typ L1

366754 L1