



Teplomer s teplotným čidlom, Typ: T1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474080 T1
GTIN	4029547008368
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Mini teplomer vo vreckovom formáte.

Vysoká presnosť (teplotné články typu K).

Patentovaná výkyvná hlava (180°). Teplotný kolík s ponorným/zásuvným snímacom na meranie v tekutinách, mäkkých alebo práškových materiáloch alebo vo vzduchu.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacieho klipu, 3 batérií č. 081561 veľ. LR3.

Technický opis

Najväčšia prípustná chyba zvyšného rozsahu merania	±1 %
Dĺžka rúry snímača	200 mm
Najväčšia prípustná chyba (-50,0 až 99,9 °C)	±1 °C
Ø rúry snímača	3 mm
Čas odozvy t_{99}	10 s
Rozlíšenie	0,1 °C

Merané veličiny	°C/°F
Rozsah merania	-50 až +350, krátkodobo až 500 °C
Životnosť batérií cca.	1000 h
Kalibrácia	I7
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Počet obsiahnutých batérií	3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Teplomer

Služby

KalibráciaSnímač teploty s/bez zobrazovacej jednotky Typ A	027520 A
--	----------

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------