

HOLEX**Súprava paralelných podložiek****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	366751
GTIN	4045197559371
Trieda položky	32D

Popis**Prevedenie:**

Brúsené v pároch, tvrdosť 60 HRC.

Presnosť: tolerancia výšky $\pm 0,01$ mm, tolerancia šírky $\pm 0,02$ mm.

Použitie:

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Technický opis

Šírka	4 mm
Výška	42 mm
Výška	18 mm
Výška	30 mm
Výška	14 mm
Výška	34 mm
Výška	22 mm

Výška	38 mm
Výška	26 mm
Výška	10 mm
Dĺžka	160 mm
Počet líšt	9 Pár
Druh produktu	Paralelné podložky

Príslušenstvo

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366751 veľ. 160×4 Šírka 26	366760 26
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366751 veľ. 160×4 Šírka 34	366760 34
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366751 veľ. 160×4 Šírka 22	366760 22
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366751 veľ. 160×4 Šírka 30	366760 30
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366751 veľ. 160×4 Šírka 18	366760 18
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366751 veľ. 160×4 Šírka 42	366760 42
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366751 veľ. 160×4 Šírka 38	366760 38
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366751 veľ. 160×4 Šírka 14	366760 14
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366751 veľ. 160×4 Šírka 10	366760 10