

**Kompaktný upínač Monobloc, Vykladanie A: 34mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370150 34
GTIN	4045197312877
Trieda položky	39K

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný upínač pre kolmé stlačenie

Zvláštne príslušenstvo:

Pozri č. 370350 – 370560.

Upozornenie:

Upevňovacie skrutky č. 370450 – 370470 nie sú súčasťou dodávky.

Technický opis

Výška upínania S	0 - 80 mm
maximálna upínacia sila	16 kN
Vykladanie A	34 mm
Výška H	89 mm
Šírka B	40 mm
Dĺžka L	108 mm
Maximálny ťahovací moment	80 Nm
Séria	monobloc

Druh produktu

Kompaktný upínač

Príslušenstvo

Upínací klúč OK 11 pre Monobloc, Duo a náradie na napínanie reťaze

370350