

**Nastavitelná úpinka, Šírka drážky a: 14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370680 14
GTIN	4020772070281
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Lakovaná úpinka. Výška upínania plynulo nastaviteľná podporou skrutkou (bez upínacej páky).

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť skrutky 8.8, príp. 10.9 (v závislosti od veľkosti).

Rozsah balenia:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

Technický opis

Dĺžka drážky f	40 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300	Vel. 1412100
Vzdialenosť e hrotu k drážke	21 mm
Šírka drážky a	14 mm
Výška upínania h	10 - 38 mm
Dĺžka L	100 mm

Šírka B	40 mm
Výška H	20 mm
Typ	6314V
Druh produktu	Úpinka

Príslušenstvo

Napínacia páka aretácie Šírka drážky a 12	370750 12
---	-----------