

**Nastavitelná úpinka zúžená, Šírka drážky a: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370685 12
GTIN	4020772074593
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Kalená oceľ lakovaná, pevnosť skrutiek 8.8.

Použitie:

Na dosiahnutie **najnižšej upínacej výšky úpinky pretočte.**

Rozsah balenia:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

Technický opis

Vzdialenosť e hrotu k drážke	21 mm
Výška odsadenia A ₁	8 mm
Hĺbka odsadenia A ₂	10 mm
Šírka drážky a	12 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300	Vel. 1212100
Dĺžka drážky f	40 mm

Výška upínania h	10 - 48 mm
Dĺžka L	100 mm
Šírka B	40 mm
Výška H	20 mm
Typ	6314AV
Druh produktu	Úpinka

Príslušenstvo

Napínacia páka aretácie Šírka drážky a 12	370750 12
---	-----------