

Kuželové upínacie púzdro pre závitník, MK/Ø: 2/10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 345000 2/10 |
| GTIN | 4045197311696 |
| Trieda položky | 37E |

Popis

Prevedenie:

Celkovo tvrdené, otvor a vonkajší kužel brúsený.

Použitie:

Na upínanie cylindrických závitníkov a výstružníkov so štvorhranným unášačom.

Norma:

DIN 6328

Údaje o používaní:

Na upínanie do redukčného nadstavca, kyvadlového držiaka, rýchlovýmenného nadstavca a viacvretenového obrábacieho stroja pri vretenách ležiacich v tesnej blízkosti.

Upozornenie:

Nevhodné na frézovacie práce!

Technický opis

| | |
|---------------|-----------------|
| pre □ stopky | 8 mm |
| pre Ø stopky | 10 mm |
| Druh produktu | Upínacie púzdro |