



**Vidlicové svorky skosené, DIN 6315 B, Šírka drážky×celková dĺžka:  
22X315mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	371600 22X315
GTIN	4020772070571
Trieda položky	35A

## Popis

### Materiál:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

## Technický opis

Šírka	62 mm
pre upínacie skrutky	M20; M22
Šírka štrbiny	22 mm
Výška	40 mm
Celková dĺžka	315 mm
Typ	6315B
Norma	DIN 6315 B
Druh produktu	Úpinka