

**Vidlicové svorky skosené, DIN 6315 B, Šírka drážky×celková dĺžka:
14X125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	371600 14X125
GTIN	4020772070496
Trieda položky	35A

Popis**Materiál:**

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Technický opis

pre upínacie skrutky	M12; M14
Šírka	38 mm
Šírka štrbiny	14 mm
Celková dĺžka	125 mm
Výška	25 mm
Typ	6315B
Norma	DIN 6315 B
Druh produktu	Úpinka