

**Vidlicové úpinky s nosom, DIN 6315 GN, Šírka drážky×celková dĺžka:  
22X250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	371400 22X250
GTIN	4020772070922
Trieda položky	35A

**Popis****Materiál:**

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

**Technický opis**

Šírka	60 mm
Šírka štrbiny	22 mm
Celková dĺžka	250 mm
pre upínacie skrutky	M20; M22
Výška	40 mm
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Úpinka