



## Magnetický merací statív s jemným nastavovaním na stĺpiku, Typ: 240



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441150 240
GTIN	7290005395109
Trieda položky	46G

### Popis

#### Prevedenie:

Mechanický magnetický merací statív s mechanickým centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie. Magnetický podstavec s otočným spínačom a prizmovou pätkou.

Univerzálne uchytenie číselníkového odchýlkomera s jemným nastavením, pre upínacie stopky  $\varnothing$  8 mm,  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  3/8 palca a meracie zariadenia s pridržiacou prizmou.

#### Popis:

#### Jemné nastavenie na uchytení číselníkového odchýlkomera

### Technický opis

Dĺžka magnetického podstavca	60 mm
Vykladanie	282 mm
Prilnavosť	800 N
Výška magnetického podstavca	55 mm

Dĺžka Kĺbové rameno L <sub>2</sub>	101 mm
Šírka magnetického podstavca	50 mm
maximálne zaťaženie	4 kg
Dĺžka Kĺbové rameno L <sub>1</sub>	110 mm
Pripojovací závit dole	M8
Druh produktu	Merací statív

## Príslušenstvo

Podstavec pre statív Typ 0	442140 0
Podstavec pre statív Typ 1	442120 1
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Podstavec pre statív Typ 1	440868 1
Podstavec pre statív Typ K3	442120 K3
3D kloubové rameno Typ 240	442110 240
3D kloubové rameno Typ 240	442114 240
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Podstavec pre statív Typ V	442120 V
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Podstavec pre statív s jemným nastavením Typ 0	442125 0
Podstavec pre statív Typ 1	442140 1
Podstavec pre statív Typ 0	442120 0