

Mitutoyo**Digitálne dielenské posuvné meradlo s meracími hrotmi, Rozsah merania: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415350 500
GTIN	4946368124827
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Výsledok merania sa zobrazuje cez dobre čitateľné číslice.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497080 a 497100.

Technický opis

Kalibrácia	A1
Rozsah merania	0 - 500 mm
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Odčítanie	0,01 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,06 mm
Norma	ISO 13385

Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia DAKKSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021010 500
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021000 500

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1
Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2
Pripojovací kábels tlačidlom Data Typ D1	497100 D1
Pripojovací kábels tlačidlom Data Typ D2	497100 D2
Pripojovací kábels tlačidlom Data Typ USB2	497100 USB2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357