



## Digitálne dielenské posuvné meradlo TWIN-CAL IP67 s meracími hrotmi, Rozsah merania: 1000mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 415357 1000   |
| GTIN             | 7630041106473 |
| Trieda položky   | 45A           |

### Popis

**Prevedenie:**

Veľké digitálne zobrazenie 11 mm, teleso „Soft touch“, automatické vypnutie (2 hod.), TLC-TWIN rozhranie pre prenos dát. Čas prevádzky cca 12 000 hodín.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľkosti CR2032

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498918, rádiové spojenie č. 498921 veľ. BT.

### Technický opis

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Ø vnútornej meracej násady       | 20 mm        |
| Dĺžka meracích čelustí           | 150 mm       |
| Rozsah merania                   | 0 - 1000 mm  |
| Kalibrácia                       | A1           |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce     |
| Odčítanie                        | 0,0005 palec |
| Odčítanie                        | 0,01 mm      |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032                        |
| Počet obsiahnutých batérií             | 1                                    |
| Stupeň ochrany krytom IP               | IP 67                                |
| Zásobovanie energiou                   | Prevádzka s batériami                |
| Odchýlka merania E MPE                 | ±0,05 mm                             |
| Norma                                  | ISO 13385                            |
| Rozhranie                              | USB rozhranie                        |
| Rozhranie                              | Rozhranie Digimatic                  |
| Rozhranie                              | TESA Link Connector TLC              |
| Poistka nameranej hodnoty              | jednorazové nastavenie nulového bodu |
| Meracia technika                       | digitálna                            |
| Materiál                               | ušľachtilá oceľ, INOX                |
| všetky diely                           | kalené                               |
| Balenie                                | stabilný box                         |
| Druh produktu                          | Dielenské posuvné merítka            |

## Služby

|   |             |
|---|-------------|
| Kalibrácia DAKKSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000 | 021010 1000 |
| KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000       | 021000 1000 |

## Príslušenstvo

|   |               |
|---|---------------|
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Dátový kábel TLC, 2 m Typ USB                           | 498918 USB    |