



Polomerové posuvné meradlo R150, Merací rozsah Polomer: R150mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	417905 R150
GTIN	4045197294425
Trieda položky	46R

Popis

Použitie:

Na meranie polomeru, príp. \emptyset kruhových segmentov.

Technický opis

Merací rozsah Polomer	0 - 150 mm
Odčítanie	0,1 mm
Merací rozsah Priemer	300 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	A1
Druh produktu	Polomerové posuvné meradlo

Služby

KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
---	------------

