

Mahr**Digitálne dielenské strmeň s odľahčenou konštrukciou, Rozsah merania: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415510 500
GTIN	2050001060228
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Digitálne dielenské posuvné meradlo s odľahčenou konštrukciou. Veľký digitálny displej. S meracími hrotmi a prizmatickým vedením.

Meracie čeluste a hroty nehrdzavejúce, tvrdené a brúsené. Ľahký, precízny chod pomocou prizmového vedenia. Kolajnica a posúvač z hliníka. 50 % úspora hmotnosti. Odolné proti opotrebovaniu a poškrabaniu vďaka tvrdo eloxovanému povrchu 1100 HV (podobný keramike).

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 500 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Kalibrácia	A1
Hmotnosť	1,4 kg
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021010 500
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021000 500

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---------------------------------------------------------	---------------