



3D kloubové rameno, Typ: 290



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	442110 290
GTIN	7290005397066
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

Mechanické 3D klbové ramená s centrálnym upínaním. Všetky tri klby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové klby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie.

Technický opis

Ø vnútorného závitú hore	M6
Dĺžka Klbové rameno L ₁	133 mm
Ø vonkajšieho závitú dole	M8
Dĺžka Klbové rameno L ₂	113 mm
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Podstavec pre statív Typ K3	442120 K3

Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Podstavec pre statív Typ 0	442120 0
Podstavec pre statív Typ V	442120 V
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Podstavec pre statív Typ 1	442120 1
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Ersatz-Drehgriff für 3D-Gelenkarm Typ 290	442112 290
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM