

Mitutoyo**Digitálny uhlíkový strmeň, Rozsah merania: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415400 1000
GTIN	4946368125275
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Výsledok merania sa zobrazuje cez dobre čitateľné číslice.
S hnacím posúvačom pre konštantnú meraciu silu. Extrémne ľahký. Požadovaná hodnota prednastaviteľná (Preset), prepínanie na vnútorné a vonkajšie merania (Offset).

Funkcia:

IP66: Ochrana proti silnému prúdu vody alebo dočasnému zaplaveniu a ochrana proti vniknutiu prachu (prachotesný), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497085.

Technický opis

Kalibrácia	A1
Hmotnosť	1,25 kg
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Rozsah merania	0 - 1000 mm
Odčítanie	0,01 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1

Typ batérií	SR44
Stupeň ochrany krytom IP	IP 66
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000

Príslušenstvo

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ D1	497085 D1
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ D2	497085 D2
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ USB2	497085 USB2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Vysielač Typ S11E	498966 S11E