



## Skrutkovacia podpera s hliníkovou spodnou časťou, najvyššia výška podložky: 62mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	373550 62
GTIN	4020772075804
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

Samosvorná vodiaca skrutka s lichobežníkovým závitom s koncovou poistkou.  
Permanentný magnet v podstavci skrutkovej podpery umožňuje presné a jednoducho ovládateľné polohovanie **pri vertikálnom upínaní**.

#### Upozornenie:

S centrovacím otvorom  $\varnothing$  12 mm pre nástavce č. 375000 – 375010.

### Technický opis

Nosnosť	30 kN
najvyššia výška podložky	62 mm
$\varnothing$ spodného dielu	50 mm
$\varnothing$ hlavy	50 mm
pre napínačku so šírkou štrbiny	14 - 22 mm
najmenšia výška podložky	52 mm

Typ	6400
Druh produktu	Skrutkovacia podpera