



Vyrovnávací klin "Hercules", najvyššia výška podložky: 190mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	374900 190
GTIN	4020772072797
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilná konštrukcia; tvárna liatina a oceľ zušľachtené. **Brúsené klinové plochy umožňujú citlivé a rovnomerné výškové nastavenie** s presnosťou viac ako 1/10 mm. Nastavenie výšky sa môže vykonávať so skrutkou s ryhovanou hlavou alebo šesťhranným čapovým kľúčom. Dvojité pôsobenie poskytuje veľký zdvih a presný vertikálny pohyb bez bočného posúvania.

Použitie:

Obzvlášť na práce po náryse pri ťažkých odliatkoch alebo výkovkoch na veľkých obrábacích strojoch.

Rozsah balenia:

Vrátane vymeniteľného guľového nadstavca č. 375000.

Upozornenie:

Plochá podložka obrobku s centrovacím otvorom \varnothing 12 mm pre nástavce č. 375000 – 375030.

Technický opis

najvyššia výška podložky	190 mm
Nosnosť	250 kN
Prestavenie výšky na otočenie vretena	2,02 mm

najmenšia výška podložky	170 mm
Šírka ložnej plochy	145 mm
Dĺžka ložnej plochy	175 mm
Typ	6460
Druh produktu	Klin