

**Posuvný hĺbkomer, Rozsah merania: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418000 1000
GTIN	4045197203625
Trieda položky	41Z

**Popis****Prevedenie:**

Meracia lišta a nónius s čisto gravírovanou stupnicou. Meracie plochy jemne brúsené. Nónius matne chrómovaný.

**Rozsah balenia:**

Od veľ. 500 v boxe.

**Technický opis**

Rozsah merania	0 - 1000 mm
Meracia násada a	10 mm
Dĺžka pomocnej posuvnej stupnice	39 mm
Prierez Meracej lišty	20×5 mm
Meracia násada b	13 mm
Dĺžka mostu	250 mm
Členenie	1/20 mm
Balenie	stabilný box
Odchýlka merania E MPE	±0,15 mm
Norma	ISO 13385
Meracia technika	analógová

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Kalibrácia	A1
Druh produktu	Posuvný hľbkomer

**Služby**

Kalibrácia Posuvné meradlo/hľbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hľbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000