

**Posuvný hĺbkomer, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418300 300
GTIN	4045197203656
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Meracia lišta a nónius sú matne chrómované. Nastaviteľný nónius. Škálovanie s vysokým kontrastom. **Meracie a dosadacie plochy jemne lapované.** Dodatočnými mostíkmi (č. 418744) sa môžu dosiahnuť aj väčšie mostíkové dĺžky.

Zvláštne príslušenstvo:

Dodatočné mostíky č. 418744 (180 – 320 mm).

Technický opis

Prierez Meracej lišty	11×4 mm
Dĺžka pomocnej posuvnej stupnice	39 mm
Rozsah merania	0 - 300 mm
Členenie	1/20 mm
Dĺžka mostu	100 mm
Balenie	Puzdro
Odchýlka merania E MPE	±0,08 mm
Norma	ISO 13385
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené

Kalibrácia	A1
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300

Príslušenstvo

Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 260	418744 260
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 320	418744 320
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 180	418744 180