

**Hĺbkomer s háčikom, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418500 300
GTIN	4045197203700
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Nónius matne chrómovaný. Meracia lišta a nónius s čisto gravírovanou stupnicou. Šikmá tenká meracia lišta s delením na oboch stranách. Po zmene polohy meracej lišty sa dá použiť **aj ako štandardný hĺbkomer**. Meracie plochy jemne brúsené.

Rozsah balenia:

Veľ. 500L v boxe.

Technický opis

Dĺžka pomocnej posuvnej stupnice	39 mm
Dĺžka mostu	150 mm
Prierez Meracej lišty	12×4 mm
Rozmer háčika b	10 mm
Rozmer háčika a	28 mm
Rozsah merania	0 - 300 mm
Členenie	1/20 mm
Balenie	Puzdro
Odchýlka merania E MPE	±0,08 mm
Norma	ISO 13385
Meracia technika	analogová

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Kalibrácia	A2
Druh produktu	Posuvný hľbkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSHľbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 300	021230 300
KalibráciaHľbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 300	021220 300