

**Digitálny hĺbkomer TWIN CAL IP 67, Rozsah merania: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 418697 500 |
| GTIN | 7630041106572 |
| Trieda položky | 45A |

Popis**Prevedenie:**

Veľký digitálny ukazovateľ 11 mm, IP67 ochrana, teleso „Soft touch“, 12 000hodín čas prevádzky, prepínanie do pohotovostného režimu po 10 min. a automatické vypínanie po 2 hodinách, rozhranie TLC-TWIN, odsadená meracia plocha 4 mm široká.

S 360° otočnou dorazovou doskou pre rozsiahle meracie úlohy.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Univerzálne pre meranie hĺbky, otvorov, odsekov, meranie šírky a vzdialenosti.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľkosti CR2032

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498918, rádiové spojenie č. 498921 veľ. BT.

Technický opis

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Prierez Meracej lišty | 15×4 mm |
| Kalibrácia | A1 |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Rozhranie | Rozhranie Digimatic |
| Rozhranie | TESA Link Connector TLC |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,01 mm |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec |
| Dĺžka mostu | 150 mm |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm |
| Norma | ISO 13385 |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce |
| Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu |
| Meracia technika | digitálna |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX |
| všetky diely | kalené |
| Balenie | stabilný box |
| Druh produktu | Posuvný hĺbkomer |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500 | 021000 500 |
| Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500 | 021010 500 |

Príslušenstvo

| | |
|--|---------------|
| Dátový kábel TLC, 2 m Typ D | 498918 D |
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ | 498965 |
| Dátový kábel TLC, 2 m Typ USB | 498918 USB |
| Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ | 498975 |

